



Nastro in acciaio bianco nel telaio, Lunghezza del nastro: 50m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	464500 50
GTIN	4007368004011
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

Nastro: inizio nastro brevettato; **rivestimento flextop.** Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.

Nastro in acciaio bianco. Nastro temprato, strato di fosfato anticorrosione, rivestimento in resina sintetica resistente all'usura. Ottima leggibilità. Scala in millimetri continua.

Dim. 20 e 30 con telaio dritto, Dim. 50 con telaio a V.

Nota:

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza del nastro	13 mm
Lunghezza complessiva	340 mm
Larghezza telaio	150 mm
Modello terminale	A
Lunghezza del nastro	50 m

Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 50 m	026240 50
--	-----------