

**Mitutoyo****Micrometro digitale per interni, Intervallo di misurazione: 6-8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429110 6-8
GTIN	4946368562827
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Lettura diretta su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori.**

"Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.

**Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dim. 12-16 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.**

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Nota:**

Su richiesta fino a campo di misura 300 mm.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	6 - 8 mm
Profondità di misura con prolunga	145 mm
Dimensione a	2 mm
Profondità di misura standard	45 mm

Limite di errore	0,002 mm
Lettura	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 8 mm	484030 8
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm	484030 7
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 6 mm	484030 6

Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497445 D1
Prolunga per micrometri per interni Modello 1/100	429010 1/100
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497445 D2