

Mitutoyo**Micrometro digitale per interni, Intervallo di misurazione: 40-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429110 40-50
GTIN	4946368563015
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Lettura diretta su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori.

"Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.

Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dim. 12-16 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Nota:

Su richiesta fino a campo di misura 300 mm.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	40 - 50 mm
Profondità di misura con prolunga	252 mm
Profondità di misura standard	102 mm
Dimensione a	0,3 mm

Limite di errore	0,003 mm
Lettura	0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
	484030 42

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 42 mm

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2

497445 USB2

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 44 mm

484030 44

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 46 mm

484030 46

Trasmettitori Modello S16E

498966 S16E

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm

484030 50

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello

498965

Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150

429010 3/150