

Mitutoyo**Set di micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 100-200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 429000. Anelli di riscontro simili a n. art. 484030, prolunga 150 mm n. art. 429010.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	125 / 175 mm
Intervallo di misurazione	100 - 200 mm
Numero di micrometri	4
Limite di errore	0,01 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Set di micrometri per interni Intervallo di misurazione 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

Accessori

Micrometri per interni Holtest Intervallo di misurazione 100-125 mm	429000 100-125
---	----------------

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 180 mm	484030 180
---	------------

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 140 mm	484030 140
---	------------

Micrometri per interni Holtest Intervallo di misurazione 125-150 mm	429000 125-150
---	----------------

Micrometri per interni Holtest Intervallo di misurazione 150-175 mm	429000 150-175
---	----------------

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 110 mm	484030 110
---	------------

Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	429010 4/150
---	--------------

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 160 mm	484030 160
---	------------

Micrometri per interni Holtest Intervallo di misurazione 175-200 mm	429000 175-200
---	----------------