

Mitutoyo**Set di micrometri digitali a tre punte per interni, Intervallo di misurazione: 50-100mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punte Borematic, per la misura di fori ciechi. Lettura chiara e senza errori grazie all'ampio display LCD con altezza cifre 11 mm. **Display orientabile a 330°**. Le punte tastatrici consentono di centrare il micrometro automaticamente nel foro e garantiscono la massima semplicità di utilizzo. La regolazione senza gioco delle punte tastatrici avviene mediante un **cono di spinta in metallo duro**.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie alla regolazione veloce e all'autocentratura.

Funzione:

- **Tasto HOLD per la memorizzazione del valore misurato (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).**
- **ZERO / ABS per l'azzeramento in qualsiasi posizione.**
- **Visualizzazione passa/non passa per un facile controllo dei valori di tolleranza.**
- **Regolazione veloce per una rapida copertura del campo di misura.**

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 429250, anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	2
Numero di testine di misure	4
Intervallo di misurazione	50 - 100 mm
Ø Anello di riscontro	62 / 87 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,001 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessori

Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm	484030 70
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm	484030 95
Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	429010 4/150
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1