



## Nastro in acciaio inossidabile nel telaio, Lunghezza del nastro: 20m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	464850 20
GTIN	4007368110170
Classe articolo	46M

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Custodia:** in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

**Telaio:** in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

**Nastro:** inizio nastro brevettato; **rivestimento flextop.** Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.

**Nastro in acciaio inossidabile** temprato al nichel-cromo, con verniciatura trasparente a fuoco. Graduazione stampata con scale e cifre di facile lettura. Buona resistenza alla rottura e flessibilità. Graduazione in centimetri (i primi 20 cm con graduazione in millimetri).

Dim. 20 e 30 con telaio dritto, Dim. 50 con telaio a V.

#### Nota:

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

### Descrizione tecnica

Larghezza telaio	120 mm
Lunghezza complessiva	280 mm
Larghezza del nastro	13 mm
Modello terminale	A

Lunghezza del nastro	20 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 50 m	026240 50
--	-----------