

Mitutoyo**Micrometro digitale a tre punte per interni, Intervallo di misurazione: 40-50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	429250 40-50
GTIN	4946368636566
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punte Borematic, per la misura di fori ciechi. Lettura chiara e senza errori grazie all'ampio display LCD con altezza cifre 11 mm. **Display orientabile a 330°**. Le punte tastatrici consentono di centrare il micrometro automaticamente nel foro e garantiscono la massima semplicità di utilizzo. La regolazione senza gioco delle punte tastatrici avviene mediante un **cono di spinta in metallo duro**. Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento di titanio.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie alla regolazione veloce e all'autocentratura.

Funzione:

- **Tasto HOLD per la memorizzazione del valore misurato (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).**
- **ZERO / ABS per l'azzeramento in qualsiasi posizione.**
- **Visualizzazione passa/non passa per un facile controllo dei valori di tolleranza.**
- **Regolazione veloce per una rapida copertura del campo di misura.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Digimatic n. art. 497080, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Ricambi:

Testina di misura sostitutiva n. art. 429252.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	40 - 50 mm
Profondità di misura standard	67 mm
Dimensione a	0,3 mm
Profondità di misura con prolunga	217 mm
Lettura	0,001 mm
Limite di errore	0,006 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Testina per Borematic Intervallo di misurazione 40-50 mm	429252 40-50
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1