

Mitutoyo**Set di micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 20-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Esecuzione per fori ciechi. **Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una durata più elevata.**

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 429005. Anelli di riscontro simili a n. art. 484030, prolunga 150 mm n. art. 429010.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	25 / 40 mm
Intervallo di misurazione	20 - 50 mm
Numero di micrometri	4
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessori

Micrometri per interni Holtestper la misura di fori ciechi Intervallo di misurazione 20-25 mm	429005 20-25
Micrometri per interni Holtestper la misura di fori ciechi Intervallo di misurazione 30-40 mm	429005 30-40
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm	484030 35
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 27 mm	484030 27
Micrometri per interni Holtestper la misura di fori ciechi Intervallo di misurazione 25-30 mm	429005 25-30
Micrometri per interni Holtestper la misura di fori ciechi Intervallo di misurazione 40-50 mm	429005 40-50
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22