



Distanziometro laser, Portata: 60m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	465540 60
GTIN	4045197838728
Classe articolo	42I

Descrizione

Esecuzione:

Distanziometro laser economico per eseguire in modo rapido e semplice le operazioni di misurazione standard. Corpo bicomponente di forma ergonomica. Tastiera soft touch con simboli intuitivi. Display LCD con retroilluminazione. Simboli grafici sul display per procedure di misurazione guidate. Classe laser 2.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Precisione:

Scostamento $\pm 1,5$ mm per tratto di misura da 10 m in condizioni ottimali.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie n. art. 081551 LR3, marsupio e cinturino da polso.

Descrizione tecnica

Accuratezza	$\pm 1,5$ mm
Misurazione indiretta (Pitagora)	sì

Altezza	28 mm
Misurazione dinamica	sì
Addizione / sottrazione	sì
Misura minima / massima	sì
Peso	100 g
Conferma acustica della misura	sì
Portata	60 m
Durata batteria (misurazioni)	4000
Grado di protezione IP	IP 54
Memoria dei valori di misura	20
Lunghezza	110 mm
Spegnimento automatico	3 min
Alimentazione elettrica	2x 081551 LR3
Calcolo della superficie e del volume	sì
Larghezza	46 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Distanziometro

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081561 LR3