



Distanziometro laser, Portata: 110m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	465540 110
GTIN	4045197838735
Classe articolo	42I

Descrizione

Esecuzione:

Distanziometro laser economico per eseguire in modo rapido e semplice le operazioni di misurazione standard. Corpo bicomponente di forma ergonomica. Tastiera soft touch con simboli intuitivi. Display LCD con retroilluminazione. Simboli grafici sul display per procedure di misurazione guidate. Classe laser 2.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Precisione:

Scostamento $\pm 1,5$ mm per tratto di misura da 10 m in condizioni ottimali.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie n. art. 081551 LR3, marsupio e cinturino da polso.

Descrizione tecnica

Addizione / sottrazione	sì
Accuratezza	$\pm 1,5$ mm

Conferma acustica della misura	sì
Grado di protezione IP	IP 54
Misurazione dinamica	sì
Misura minima / massima	sì
Peso	100 g
Spegnimento automatico	3 min
Durata batteria (misurazioni)	4000
Misurazione indiretta (Pitagora)	sì
Memoria dei valori di misura	20
Calcolo della superficie e del volume	sì
Portata	110 m
Altezza	28 mm
Lunghezza	110 mm
Larghezza	46 mm
Alimentazione elettrica	2× 081551 LR3
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Distanziometro

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081561 LR3