



Rilevatore di tensione senza contatto



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473011
GTIN	4045197838742
Classe articolo	42I

Descrizione

Esecuzione:

Corpo compatto bicomponente in plastica con lampada tascabile a LED integrata. Punta con indicatore ottico di tensione, cambio colore (da verde a rosso) e segnale acustico. Facile da trasportare, adatto a qualsiasi tasca.

Illuminazione del punto di misurazione aggiuntiva e modalità a 12 V per tensioni minori.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per individuare senza contatto conduttori sotto tensione, ad esempio nei cavi, nelle prese, nelle scatole di collegamento, ecc.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081551 Dim. LR3.

Descrizione tecnica

Categoria di sovratensione	CAT IV / 1000 V
Grado di protezione IP	IP 67
Campo visualizzazione AC	12 - 1000 V
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Tipo di prodotto

Cercafase bipolari

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR3

081561 LR3