

**Mitutoyo****Set di micrometri digitali per interni, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429112 75-100
GTIN	4946368562957
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Letture dirette su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio.**

"Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.

**Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dimensione 12-25 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.**

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Micrometro digitale per interni n. art. 429110, anelli di riscontro.

**Descrizione tecnica**

Numero anelli di riscontro	1
Ø Anello di riscontro	87 mm

Numero di micrometri	2
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 75-100 mm	020550 75-100
---	---------------

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	429010 4/150
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm	484030 90
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357