



Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290084 25
GTIN	4030741324468
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.

Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.

Bordo superiore codolo = altezza centro godrone.

Descrizione tecnica

Codolo altezza	20 mm
Campo di impiego	8 - 200 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
Per larghezza godrone b	8 mm
Codolo larghezza	25 mm
Per \varnothing godrone d_1	20 mm
Per \varnothing svasatura godrone d_3	13 mm

Bullone flangiato	299925 2
Rondella	299927 2
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RAA 1×AA
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Bullone flangiato Modello 2	299925 2
Rondella Modello 2	299927 2