



Utensile portagodroni a formare destro, Dim. codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290094 12
GTIN	4030741478673
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

- **La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.**
- **Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.**

Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.

Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.

Descrizione tecnica

Campo di impiego	0 - 15 mm
Codolo larghezza	12 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
Per \varnothing godrone d_1	15 mm
Per larghezza godrone b	6 mm
Codolo altezza	12 mm
Per \varnothing svasatura godrone d_3	11 mm

Bullone flangiato	299925 1
Rondella	299927 1
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Rondella Modello 2	299927 2
Bullone flangiato Modello 2	299925 2