

**Mitutoyo****Micrometro digitale per interni, Intervallo di misurazione: 87-100mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 429110 87-100 |
| GTIN            | 2050001062215 |
| Classe articolo | 44A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Lettura diretta su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori.**

"Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.

**Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dim. 12-16 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.**

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Nota:**

Su richiesta fino a campo di misura 300 mm.

**Descrizione tecnica**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensione a                      | 0,3 mm      |
| Intervallo di misurazione         | 87 - 100 mm |
| Profondità di misura standard     | 102 mm      |
| Profondità di misura con prolunga | 252 mm      |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Limite di errore                             | 0,003 mm                         |
| Lettura                                      | 0,001 mm                         |
| Numero di batterie contenute                 | 1                                |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357                       |
| Grado di protezione IP                       | IP 65                            |
| Alimentazione                                | Funzionamento a batteria         |
| Norma  | DIN 863                          |
| Interfaccia                                  | Interfaccia Digimatic            |
| Interfaccia                                  | Interfaccia Digimatic            |
| Metrologia                                   | digitale                         |
| Imballaggio                                  | Custodia rigida                  |
| Taratura                                     | B6                               |
| Tipo di prodotto                             | Micrometro per interni a 3 punte |

## Servizi

|   |            |
|---|------------|
| Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm    | 022510 200 |
| Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm | 022500 100 |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 100 mm | 484030 100  |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357         | 081560 357  |
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2          | 497445 USB2 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm  | 484030 95   |
| Trasmettitori Modello S16E                               | 498966 S16E |
| Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello        | 498965      |
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1            | 497445 D1   |

|  |              |
|--|--------------|
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975       |
| Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150          | 429010 4/150 |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2             | 497445 D2    |
| Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm   | 484030 90    |