



## Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290098 25
GTIN	4030741471674
Classe articolo	29H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Possibilità di ampliamento del campo di lavoro tramite rotazione dei portagodroni.

Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.

Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.

**Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.**

- **La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.**
- **Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.**

### Descrizione tecnica

Per larghezza godrone b	8 mm
Codolo altezza	20 mm
Per $\varnothing$ foro godrone $d_2$	6 mm
Codolo larghezza	25 mm
Per $\varnothing$ godrone $d_1$	20 mm
Campo di impiego	3,5 - 65 mm

Per Ø svasatura godrone d <sub>3</sub>	13 mm
Bullone flangiato	299925 2
Rondella	299927 2
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

---

## Accessori

Rondella Modello 2	299927 2
Bullone flangiato Modello 2	299925 2