

**Godrone in PM, AA, Ø Godrone d₁ × Larghezza godrone b / Passo dentatura:
15X6/0,8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290150 15X6/0,8
GTIN	4030741238468
Classe articolo	29I

Descrizione**Esecuzione:**

Con smusso a 45°.

Resistente all'usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

Ulteriori misure e profili su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Godrone d ₁	15 mm
Larghezza godrone b	6 mm
Ø Foro godrone d ₂	6 mm
Passo dentatura	0,8
Ø Svasatura godrone d ₃	11 mm
Esecuzione zigrinata	AA

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	35 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	M
CuZn	idoneo	65 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		