



## Mandrino portautensili Whistle-Notch Forma ADB, BT 50 corto, Mandrino portautensili Whistle-Notch: 14 mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302726 14     |
| GTIN            | 2050001921901 |
| Classe articolo | 36E           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con vite di serraggio e vite di arresto.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: JIS B6339

Norma attacco: ISO 7388-2

Forma: ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 μm

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Ø esterno D: 44 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 12

### Descrizione tecnica

|  |             |
|--|-------------|
| Sporgenza totale Dim. A                      | 80 mm       |
| Ø attacco D <sub>1</sub>                     | 14 mm       |
| Ø esterno D                                  | 44 mm       |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12          |
| Adattatore                                   | BT 50 corto |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Norma                                      | DIN 6359                          |
| Norma attacco                              | JIS B6339                         |
| Norma attacco                              | ISO 7388-2                        |
| Forma                                      | ADB                               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                               |

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308760 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308790 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308765 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308795 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308785 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308780 50 |