



Mandrino portautensili Whistle-Notch Forma ADB, BT 50 corto, Mandrino portautensili Whistle-Notch: 32 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302726 32
GTIN	2050001921949
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Con vite di serraggio e vite di arresto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: JIS B6339

Norma attacco: ISO 7388-2

Forma: ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 μm

Sporgenza totale Dim. A: 105 mm

Ø esterno D: 72 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 32

Descrizione tecnica

Ø attacco D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Ø esterno D	72 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	32
Adattatore	BT 50 corto

Norma	DIN 6359
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50