

STABILA 

Metro pieghevole in legno bianco / giallo, Lunghezza: 2 m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	466010 2
GTIN	4005069136628
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Snodi ad anello altamente resistenti con molle in acciaio temprato e rivetto coperto.
Verniciatura per immersione – in colore bianco e giallo, alternata ogni 10 cm, per una migliore lettura.

Scala millimetrata su lato inferiore e superiore. Graduazione di facile lettura. Decimali in rosso.
Stecche in faggio di prima qualità.

Norma: EG III

Numero di stecche: 10

Larghezza: 16 mm

Spessore: 3,3 mm

Descrizione tecnica

Numero di stecche	10
Larghezza	16 mm
Spessore	3,3 mm
Lunghezza	2 m
Norma	EG III
Materiale	Legno di faggio
Tipo di prodotto	Metro pieghevole