

**Mahr****Calibri a corsoio Nonio 1/50, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	410251 150
GTIN	4059192001582
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Superfici di contatto finemente lappate.

**Senza** graduazione in pollici.

**Accessori speciali:**

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

**Descrizione tecnica**

Imballaggio	Astuccio
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Taratura	A1
Risoluzione	0,02 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Risoluzione	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	piatto
Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	±0,04 mm

Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

## Accessori

Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
--------------------------------------------------	--------