

HOLEX**Morsa a vite a forte serraggio, Larghezza ganasce: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362010 160
GTIN	4045197233844
Classe articolo	32F

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo base e slitta superiore mobile in ghisa sferoidale GGG 60, guide temprate e rettificate.**
- **Amplificatore di forza a funzionamento meccanico-idraulico con forza di serraggio preselezionabile con esattezza.**
- **Mandrino ad alta pressione senza manutenzione e completamente incapsulato.**
- **Di serie con ganasce lisce temprate e rettificate.**
- **La piastra base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.**

Uso:

- **Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate.**
- **Le basse tolleranze di produzione consentono di unire più morse.**

Fornitura:

Incluse 4 staffe di serraggio, 1 coppia di ganasce temprate, manovella.

Accessori speciali:

- **Set per allineamento e fissaggio, vedi n. art. 360530. Accessori vedi n. art. 362015 – 362025.**
- **Per altre ganasce vedere n. art. 362400 – 362620.**

Nota:

Per il montaggio delle ganasce dagli accessori è necessario smontare le ganasce standard. Per utilizzare le ganasce n. art. 362400 – 362620 smontare l'inserto di serraggio standard, dopodiché è possibile montare gli inserti di serraggio n. art. 362400 - 362620 sul foro centrale M10.

Descrizione tecnica

Altezza appoggio G + 0,02	80 mm
Forza di serraggio	50 kN
L ₃	95 mm
Peso	50 kg
Campo di serraggio b ampliato	365 mm
L ₂	90 mm
Altezza corpo base c	130 mm
L ₄	575 - 880 mm
Codice a colori per accessori adatti	HD-HOLEX
Misura del filetto d ₁	M16
Larghezza ganasce	160 mm
Campo di serraggio b I	0 - 155 mm
Campo di serraggio b II	150 - 305 mm
Lunghezza corpo base a	570 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Manovella Per larghezza ganasce 125/160 mm	360810 125/160
Coppia di ganasce, lisce Per larghezza ganasce 160 mm	362420 160
Coppia di ganasce per serraggio interno Per larghezza ganasce 160 mm	362460 160
Coppia di ganasce prismatiche Per larghezza ganasce 160 mm	362500 160
Set di staffe di serraggio 2 pezzi Per larghezza ganasce 125/160 mm	360750 125/160
Coppia di ganasce base, tenere Per larghezza ganasce 160 mm	362520 160
	362620 160

Coppia di lamine di ricambio Per larghezza ganasce 160 mm

Coppia di ganasce a molla Per larghezza ganasce 160 mm	362600 160
--	------------

Coppia di ganasce con scanalature longitudinali e trasversali Per larghezza ganasce 160 mm	362400 160
--	------------

Piastra girevole Per larghezza ganasce 160 mm	362015 160
---	------------