



## Morsa modulare, Larghezza ganasce A: 200/3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362100 200/3
GTIN	2050001719522
Classe articolo	35G

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).**
- **Facile regolazione dell'apertura.**
- **Morsa per macchine con ganasce per serraggio interno.**
- **Temprato HRC 60.**
- **Parallelismo 0,02 mm.**

#### Fornitura:

Incluse ganasce per serraggio interno, 1 dispositivo di arresto, 2 tasselli n. art. 362160 Dim. 16/16, 1 chiave di serraggio, 1 impugnatura a T.

#### Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

### Descrizione tecnica

Tassello adattatore longitudinale l	16 mm
Altezza corpo base G	70 mm
Tassello adattatore trasversale n	16 mm
Campo di serraggio b	300 mm
Altezza ganasce C	65 mm
Codice a colori per accessori adatti	Gerardi 200

Larghezza ganasce A	200 mm
Lunghezza complessiva L	595 mm
Peso	69 kg
Forza di serraggio massima con 120 Nm	40 kN
Serie	Gerardi 200
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

## Accessori

Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 12/16 mm	362160 12/16
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 20/16 mm	362160 20/16
Coppia di staffe di serraggio Per larghezza ganasce 200 mm	362120 200
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 18/16 mm	362160 18/16
Ganascia liscia, dura (pezzo) Per larghezza ganasce 200 mm	362147 200
Ganascia liscia, tenera (pezzo) Per larghezza ganasce 200 mm	362148 200
Ganascia con scanalature longitudinali (pezzo) Per larghezza ganasce 200 mm	362146 200
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 16/16 mm	362160 16/16
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 14/16 mm	362160 14/16