

**Morsa a vite senza piastra girevole, Larghezza ganasce: 113mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362075 113
GTIN	2050001760845
Classe articolo	32E

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo base e slitta superiore mobile in ghisa sferoidale GGG 60, guide temprate e rettificate.**
- **Amplificatore di forza a funzionamento meccanico-idraulico con forza di serraggio preselezionabile con esattezza.**
- **Mandrino ad alta pressione senza manutenzione e completamente incapsulato.**
- **Di serie con ganasce lisce temprate e rettificate.**
- **La piastra base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.**

Testo didascalie:

Ganasce intercambiabili.

Regolazione rapida del campo di serraggio.

Preimpostazione della pressione di serraggio.

Uso:

Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate. Serraggio rapido a manovella.

Fornitura:

Inclusa 1 coppia di ganasce scanalate (lato posteriore liscio), manovella.

Accessori speciali:

Ganasce di ricambio n. art. 362076; 362077; 362079, piastra girevole n. art. 362073.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio b III	109 - 170 mm
--------------------------	--------------

L ₄	413 - 583 mm
Forza di serraggio	30 kN
H	55 mm
Larghezza ganasce	113 mm
Codice a colori per accessori adatti	Morsa HD
Campo di serraggio b II	52 - 113 mm
Altezza appoggio G ± 0,02	65,5 mm
Altezza ganasce C	31,6 mm
Campo di serraggio b I	0 - 56 mm
Altezza corpo base c	97 mm
Peso	24 kg
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Piastra girevole per morsa da banco Per larghezza ganasce 113 mm	362073 113
Ganascia con scanalature longitudinali, altro lato: liscio Per larghezza ganasce 113 mm	362076 113
Ganascia con scanalature sottili, altro lato: scanalature longitudinali Per larghezza ganasce 113 mm	362077 113
Ganascia con prismi, altro lato: scanalature longitudinali Per larghezza ganasce 113 mm	362079 113
Piastra girevole per morsa da banco Per larghezza ganasce 135 mm	362073 135