

**Calibri a corsoio con bloccaggio istantaneo, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	410625 150
GTIN	4045197203021
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Graduazione fine e contrastata. Superfici di contatto finemente lappate.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Custodia rigida
Lunghezza dei becchi	40 mm
Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Risoluzione	0,05 mm
Risoluzione	1/20 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX

Tutti i componenti	temperate
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
Tabella per calibro a corsoio	412180