

**Morsa a vite senza piastra girevole, Larghezza ganasce: 135mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362075 135
GTIN	2050001760852
Classe articolo	32E

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo base e slitta superiore mobile in ghisa sferoidale GGG 60, guide temprate e rettificate.**
- **Amplificatore di forza a funzionamento meccanico-idraulico con forza di serraggio preselezionabile con esattezza.**
- **Mandrino ad alta pressione senza manutenzione e completamente incapsulato.**
- **Di serie con ganasce lisce temprate e rettificate.**
- **La piastra base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.**

Testo didascalie:

Ganasce intercambiabili.

Regolazione rapida del campo di serraggio.

Preimpostazione della pressione di serraggio.

Uso:

Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate. Serraggio rapido a manovella.

Fornitura:

Inclusa 1 coppia di ganasce scanalate (lato posteriore liscio), manovella.

Accessori speciali:

Ganasce di ricambio n. art. 362076; 362077; 362079, piastra girevole n. art. 362073.

Descrizione tecnica

Forza di serraggio	40 kN
--------------------	-------

Altezza appoggio G \pm 0,02	72,5 mm
Campo di serraggio b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Altezza ganasce C	39,6 mm
Codice a colori per accessori adatti	Morsa HD
Peso	39 kg
Campo di serraggio b III	144 - 220 mm
Altezza corpo base c	112 mm
Campo di serraggio b II	69 - 147 mm
L ₄	461 - 679 mm
Larghezza ganasce	135 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Piastra girevole per morsa da banco Per larghezza ganasce 135 mm	362073 135
Ganascia con scanalature longitudinali, altro lato: liscio Per larghezza ganasce 135 mm	362076 135
Ganascia con scanalature sottili, altro lato: scanalature longitudinali Per larghezza ganasce 135 mm	362077 135
Ganascia con prismi, altro lato: scanalature longitudinali Per larghezza ganasce 135 mm	362079 135
Piastra girevole per morsa da banco Per larghezza ganasce 113 mm	362073 113