



## Morsa modulare, Larghezza ganasce A: 200/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Classe articolo	35G

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).**
- **Facile regolazione dell'apertura.**
- **Morsa per macchine con ganasce per serraggio interno.**
- **Temprato HRC 60.**
- **Parallelismo 0,02 mm.**

#### Fornitura:

Incluse ganasce per serraggio interno, 1 dispositivo di arresto, 2 tasselli n. art. 362160 Dim. 16/16, 1 chiave di serraggio, 1 impugnatura a T.

#### Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

### Descrizione tecnica

Larghezza ganasce A	200 mm
Campo di serraggio b	400 mm
Peso	74 kg
Tassello adattatore longitudinale l	16 mm
Altezza ganasce C	65 mm
Tassello adattatore trasversale n	16 mm

Codice a colori per accessori adatti	Gerardi 200
Lunghezza complessiva L	695 mm
Altezza corpo base G	70 mm
Forza di serraggio massima con 120 Nm	40 kN
Serie	Gerardi 200
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

## Accessori

Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 12/16 mm	362160 12/16
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 16/16 mm	362160 16/16
Coppia di staffe di serraggio Per larghezza ganasce 200 mm	362120 200
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 18/16 mm	362160 18/16
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 14/16 mm	362160 14/16
Ganascia con scanalature longitudinali (pezzo) Per larghezza ganasce 200 mm	362146 200
Ganascia liscia, dura (pezzo) Per larghezza ganasce 200 mm	362147 200
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 20/16 mm	362160 20/16
Ganascia liscia, tenera (pezzo) Per larghezza ganasce 200 mm	362148 200