



Calibro a corsoio esente da errore parallasse con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	410640 150
GTIN	4045197304001
Classe articolo	41Z

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Graduazione fine e contrastata, superf. di contatto finemente lappate. Nonio piatto per **lettura senza errore di parallasse**. Con vite di bloccaggio superiore e asta di profondità tonda.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A1
Risoluzione	0,05 mm
Risoluzione	1/20 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	Ø 1,6
Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm

Scala cromata	sì
Ø Asta di profondità	1,6 mm
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Tabella per calibro a corsoio	412180
Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
Vite per base per asta di profondità	412236