



Morsa a vite senza piastra girevole, Larghezza ganasce: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362075 160
GTIN	2050001760869
Classe articolo	32E

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo base e slitta superiore mobile in ghisa sferoidale GGG 60, guide temperate e rettificate.**
- **Amplificatore di forza a funzionamento meccanico-idraulico con forza di serraggio preselezionabile con esattezza.**
- **Mandrino ad alta pressione senza manutenzione e completamente incapsulato.**
- **Di serie con ganasce lisce temperate e rettificate.**
- **La piastra base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.**

Testo didascalie:

Ganasce intercambiabili.

Regolazione rapida del campo di serraggio.

Preimpostazione della pressione di serraggio.

Uso:

Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate. Serraggio rapido a manovella.

Fornitura:

Inclusa 1 coppia di ganasce scanalate (lato posteriore liscio), manovella.

Accessori speciali:

Ganasce di ricambio n. art. 362076; 362077; 362079, piastra girevole n. art. 362073.

Descrizione tecnica

Altezza appoggio G \pm 0,02	83,5 mm
-------------------------------	---------

Peso	60 kg
Campo di serraggio b I	0 - 104 mm
Campo di serraggio b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Forza di serraggio	50 kN
Altezza corpo base c	133 mm
L ₄	507 - 817 mm
Codice a colori per accessori adatti	Morsa HD
Larghezza ganasce	160 mm
Altezza ganasce C	49,6 mm
Campo di serraggio b III	205 - 310 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Ganascia con prismi, altro lato: scanalature longitudinali Per larghezza ganasce 160 mm	362079 160
Ganascia con scanalature longitudinali, altro lato: liscio Per larghezza ganasce 160 mm	362076 160
Ganascia con scanalature sottili, altro lato: scanalature longitudinali Per larghezza ganasce 160 mm	362077 160
Piastra girevole per morsa da banco Per larghezza ganasce 160 mm	362073 160