

Mitutoyo**Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	410300 150
GTIN	4946368530000
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Senza graduazione in pollici.

Superfici di contatto rettificate.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Lunghezza punte a croce	21 mm
Risoluzione	0,05 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Taratura	A1
Imballaggio	Astuccio
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Risoluzione	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Peso	143 g
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4

Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Scala cromata	sì
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Guida	Guide di scorrimento rialzate
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Vite di bloccaggio M2,6	410410
Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120