

**Calibri a corsoio Nonio 1/20, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	410200 300
GTIN	4045197519207
Classe articolo	41Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Vite di bloccaggio superiore.

**Fornitura:**

Inclusa tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	0,05 mm
Taratura	A1
Imballaggio	Astuccio
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Lunghezza dei becchi	64 mm
Risoluzione	1/20 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 4,7×1,8
Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	±0,08 mm

Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300

## Accessori

Astuccio in plastica Modello MS300	412470 MS300
------------------------------------	--------------