

Mahr**Calibro a corsoio digitale Starter Pack con stick, Campo di misura: 150STARTmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	402738 150START
GTIN	4059192064372
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Funzioni: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (salvataggio dei valori di misura), RESET (azzeramento del display), PRESET (preimpostazione della misura), mm/pollici, sistema Reference, funzione LOCK (blocco tastiera), DATA (trasmissione dati)

- **Trasmettitore integrato**
- **Subito pronto all'uso grazie al sistema Reference**
- **Straordinariamente resistente a polvere e lubrorefrigeranti: grado di protezione IP67**
- **Alimentazione: a batteria, durata di ca. 3 anni (con attivazione radio ca. 0,5 anni)**
- **Guide di scorrimento lappate**
- **Corsoio e calibro temprati e inossidabili**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Display LCD molto ampio con altezza cifre 11 mm. Interfaccia dati wireless i-wi integrata. Resistente contro polvere e umidità. Durata della batteria ca. 3 anni.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Nota:

Subito per voi il software MarCom Professional 5.2 scaricabile gratuitamente alla pagina www.mahr.com/marcom

Descrizione tecnica

Risoluzione	mm / pollici
Taratura	A1
Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Spegnimento automatico	sì
Limite di errore	0,03 mm
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Durata batterie	3 anni
Asta di profondità	piatto
Norma	DIN 862
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Lettura	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	1 pz. CR2032
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Dimensioni internazionali	CR2032
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità
campo di misura massimo 200 mm

021010 200

021000 200

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità
Campo di misura massima 200 mm
