



Calibri a corsoio Nonio 1/50 con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	410205 150
GTIN	4045197202949
Classe articolo	41Z

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Vite di bloccaggio superiore.

Fornitura:

Inclusa tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Imballaggio	Astuccio
Risoluzione	0,02 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Risoluzione	1/50 mm
Risoluzione	1/1000 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	Ø 1,6
Asta di profondità	sì

Scostamento di misura E MPE	±0,04 mm
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
--	--------