



Metro pieghevole in plastica molto rinforzato in fibra di vetro, Lunghezza: 2Rm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	466210 2R
GTIN	4010995370671
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

Stecche in **plastica rinforzata con fibra di vetro, resistenti alla flessione** e dotate di superficie opaca. Molto resistenti, antirottura, antiscalfittura e impermeabili all'acqua. Con giunto articolato scanalato e scala in millimetri di precisione impressa. Stecche con scatto in posizione a 90° e a 180°.

Strati esterni in **fibra di vetro longitudinale** per l'assorbimento delle forze flettenti e per una **notevole rigidità** del metro. Snodo con stecche a molle pretensionate brevettato. Estremità in metallo antiusura. Lettura su entrambi i lati grazie alla scala con andamento inverso sul retro (Recto/Verso).

Descrizione tecnica

Numero di stecche	10
Lunghezza	2 m
Larghezza	15 mm
Norma	EG II
Tipo di prodotto	Metro pieghevole