

**Calibri a corsoio per mancini, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	410405 150
GTIN	4045197217677
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Vite di bloccaggio superiore.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Superfici di contatto finemente lappate.

Per mancini.**Fornitura:**

Inclusa tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	40 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Imballaggio	Astuccio
Risoluzione	0,05 mm
Taratura	A1
Risoluzione	1/20 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3

Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,05$ mm
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
--	--------