

**PLANOLITH****Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante, Altezza contropunte: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	431710 150
GTIN	2050001039149
Classe articolo	46H

**Descrizione****Esecuzione:**

In ghisa speciale con elevata resistenza all'usura. Una contropunta è dotata di canotto fisso, l'altra di canotto a movimento assiale. Regolazione dei canotti con leva manuale. Con prismi temprati riportati.

**Precisione:**

Classe di qualità 1, precisione dell'asse  $\pm 0,008$  mm.

**Nota:**

Tenere presente che la fornitura è **franco magazzino fornitore**. Altre altezze delle punte su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Peso per coppia	28 kg
Lunghezza per coppia	360 mm
Larghezza	120 mm
Portata massima	75 kg
Altezza contropunte	150 mm
Prismi per $\varnothing$ alberi	10 - 50 mm
Attacco canotti	CM2

Precisione dell'asse	$\pm 0,008$ mm
Qualità	1
Tipo di prodotto	Contropunta