

PLANOLITH**Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante, Altezza contropunte: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	431710 200
GTIN	2050001039156
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

In ghisa speciale con elevata resistenza all'usura. Una contropunta è dotata di canotto fisso, l'altra di canotto a movimento assiale. Regolazione dei canotti con leva manuale. Con prismi temprati riportati.

Precisione:

Classe di qualità 1, precisione dell'asse $\pm 0,008$ mm.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è **franco magazzino fornitore**. Altre altezze delle punte su richiesta.

Descrizione tecnica

Attacco canotti	CM2
Prismi per \varnothing alberi	10 - 50 mm
Lunghezza per coppia	390 mm
Altezza contropunte	200 mm
Larghezza	120 mm
Peso per coppia	33 kg
Portata massima	75 kg

Precisione dell'asse	$\pm 0,008$ mm
Qualità	1
Tipo di prodotto	Contropunta