



Morsa a vite senza piastra girevole, Larghezza ganasce: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362250 100
GTIN	4250364400183
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

- Il corpo base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.
- Asta centrale filettata senza necessità di manutenzione a prestazioni costanti grazie all'amplificatore di forza non soggetto ad usura, funzionamento prettamente meccanico.
- Ghisa sferoidale di grande qualità, portapezzo temprato e rettificato, guide rettificate.
- La pressione di serraggio è liberamente regolabile: posizione 0 = no pressione. Le prove di durata hanno dimostrato che l'amplificatore di forza può sopportare 1 milione di corse senza subire danni.
- La forza di serraggio non diminuisce. Rapido allineamento con 2 tasselli adattatori separati nella scanalatura di precisione della morsa.
- Ganasce intercambiabili, temprate e rettificate (con scanalature longitudinali e trasversali).
- Tolleranza altezza – 0,03 mm.

Uso:

- Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate.
- L'altezza d'appoggio identica consente di lavorare in modo razionale con più morse vicine.
- Serraggio a manovella. Ridotto sforzo fisico; infatti, per ottenere elevate forze di serraggio basta girare l'asta centrale per max 2 volte.

Fornitura:

Incluse 4 staffe di serraggio, 1 coppia di ganasce scanalate, manovella.

Descrizione tecnica

Peso	18 kg
Campo di serraggio b I	0 - 82 mm
Altezza appoggio G + -0,05	53,5 mm
Campo di serraggio b II	78 - 162 mm
Altezza corpo base c	87 mm
Larghezza ganasce	100 mm
L ₄	419 - 581 mm
Forza di serraggio	30 kN
Codice a colori per accessori adatti	HD-Allmatic
Altezza ganasce C	32 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Coppia di ganasce, lisce Per larghezza ganasce 100 mm	362420 100
Manovella Per larghezza ganasce 100 mm	360810 100
Coppia di ganasce con scanalature longitudinali e trasversali Per larghezza ganasce 100 mm	362400 100
Set di staffe di serraggio 2 pezzi Per larghezza ganasce 100 mm	360750 100
Coppia di ganasce con superficie di appoggio ribassata Per larghezza ganasce 100 mm	362560 100
Coppia di ganasce prismatiche Per larghezza ganasce 100 mm	362500 100