



Morsa a vite senza piastra girevole, Larghezza ganasce: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362250 125
GTIN	4250364400206
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

- Il corpo base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.
- Asta centrale filettata senza necessità di manutenzione a prestazioni costanti grazie all'amplificatore di forza non soggetto ad usura, funzionamento prettamente meccanico.
- Ghisa sferoidale di grande qualità, portapezzo temprato e rettificato, guide rettificate.
- La pressione di serraggio è liberamente regolabile: posizione 0 = no pressione. Le prove di durata hanno dimostrato che l'amplificatore di forza può sopportare 1 milione di corse senza subire danni.
- La forza di serraggio non diminuisce. Rapido allineamento con 2 tasselli adattatori separati nella scanalatura di precisione della morsa.
- Ganasce intercambiabili, temprate e rettificate (con scanalature longitudinali e trasversali).
- Tolleranza altezza – 0,03 mm.

Uso:

- Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate.
- L'altezza d'appoggio identica consente di lavorare in modo razionale con più morse vicine.
- Serraggio a manovella. Ridotto sforzo fisico; infatti, per ottenere elevate forze di serraggio basta girare l'asta centrale per max 2 volte.

Fornitura:

Incluse 4 staffe di serraggio, 1 coppia di ganasce scanalate, manovella.

Descrizione tecnica

Codice a colori per accessori adatti	HD-Allmatic
Campo di serraggio b I	0 - 102 mm
L ₄	507 - 709 mm
Altezza corpo base c	120 mm
Peso	30 kg
Campo di serraggio b II	98 - 202 mm
Forza di serraggio	40 kN
Larghezza ganasce	125 mm
Altezza ganasce C	40 mm
Altezza appoggio G + -0,05	78 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Manovella Per larghezza ganasce 125/160 mm	360810 125/160
Coppia di ganasce per serraggio interno Per larghezza ganasce 125 mm	362460 125
Coppia di ganasce con scanalature longitudinali e trasversali Per larghezza ganasce 125 mm	362400 125
Coppia di ganasce, lisce Per larghezza ganasce 125 mm	362420 125
Coppia di ganasce con superficie di appoggio ribassata Per larghezza ganasce 125 mm	362560 125
Coppia di ganasce base, tenere Per larghezza ganasce 125 mm	362520 125
Coppia di ganasce a molla Per larghezza ganasce 125 mm	362600 125
Coppia di ganasce prismatiche Per larghezza ganasce 125 mm	362500 125
Coppia di lamine di ricambio Per larghezza ganasce 125 mm	362620 125
Set di staffe di serraggio 2 pezzi Per larghezza ganasce 125/160 mm	360750 125/160

