



Morsa a vite senza piastra girevole, Larghezza ganasce: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362250 160
GTIN	4250364400220
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

- Il corpo base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.
- Asta centrale filettata senza necessità di manutenzione a prestazioni costanti grazie all'amplificatore di forza non soggetto ad usura, funzionamento prettamente meccanico.
- Ghisa sferoidale di grande qualità, portapezzo temprato e rettificato, guide rettificate.
- La pressione di serraggio è liberamente regolabile: posizione 0 = no pressione. Le prove di durata hanno dimostrato che l'amplificatore di forza può sopportare 1 milione di corse senza subire danni.
- La forza di serraggio non diminuisce. Rapido allineamento con 2 tasselli adattatori separati nella scanalatura di precisione della morsa.
- Ganasce intercambiabili, temprate e rettificate (con scanalature longitudinali e trasversali).
- Tolleranza altezza – 0,03 mm.

Uso:

- Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate.
- L'altezza d'appoggio identica consente di lavorare in modo razionale con più morse vicine.
- Serraggio a manovella. Ridotto sforzo fisico; infatti, per ottenere elevate forze di serraggio basta girare l'asta centrale per max 2 volte.

Fornitura:

Incluse 4 staffe di serraggio, 1 coppia di ganasce scanalate, manovella.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio b I	0 - 152 mm
L ₄	613 - 915 mm
Altezza appoggio G + -0,05	85 mm
Codice a colori per accessori adatti	HD-Allmatic
Peso	60 kg
Forza di serraggio	60 kN
Altezza ganasce C	50 mm
Altezza corpo base c	137 mm
Campo di serraggio b II	147 - 302 mm
Larghezza ganasce	160 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Coppia di ganasce prismatiche Per larghezza ganasce 160 mm	362500 160
Coppia di ganasce a molla Per larghezza ganasce 160 mm	362600 160
Coppia di lamine di ricambio Per larghezza ganasce 160 mm	362620 160
Coppia di ganasce per serraggio interno Per larghezza ganasce 160 mm	362460 160
Coppia di ganasce, lisce Per larghezza ganasce 160 mm	362420 160
Coppia di ganasce base, tenere Per larghezza ganasce 160 mm	362520 160
Manovella Per larghezza ganasce 125/160 mm	360810 125/160
Set di staffe di serraggio 2 pezzi Per larghezza ganasce 125/160 mm	360750 125/160
Coppia di ganasce con scanalature longitudinali e trasversali Per larghezza ganasce 160 mm	362400 160