

STABILA 

Livella a bolla in metallo leggero Profilo R, Lunghezza: 800 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	467405 800
GTIN	4005069183721
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Profilo R in alluminio resistente alla torsione per le applicazioni più difficili.

- **Elevata stabilità al ribaltamento durante la misurazione grazie alla superficie di contatto extralarga (4 cm).**
- **Marcatura / taglio su tutta la lunghezza del profilo senza interruzioni grazie ai tre bordi di tracciatura a guida sicura. Traversa a tutta lunghezza sopra la bolla orizzontale.**
- **Corrimano con scanalatura per le dita su tutta la lunghezza.**
- **Estremità antiurto rimovibili con tappi antiscivolo brevettati. Con due superfici di contatto rivestite, due bolle verticali e una orizzontale.**

Errore massimo in posizione normale: 0,5 mm/m

Errore massimo con misura sopratesta: 0,5 mm/m

Descrizione tecnica

Lunghezza	800 mm
Errore massimo in posizione normale	0,5 mm/m
Errore massimo con misura sopratesta	0,5 mm/m
Tipo di prodotto	Livella a bolla