


PLANOLITH**Scanalatura a T di guida e serraggio incluso montaggio, Per lunghezze dei piani: 1200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	431700 1200
GTIN	2050001039118
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio speciale indeformabile, superficie in esecuzione cromata opaca antiriflesso; le guide vengono inserite nel piano di granito in modo tale da evitarne sia il distacco sia la deformazione.

Precisione:

0,01 mm / 1000 mm, esecuzione B. Scanalatura a T di guida e di serraggio, rettificata. La misura nominale di 14 mm è solo una misura approssimativa; gli accessori come contropunte, supporti e simili vengono adattati con precisione a questa misura.

Nota:

Si prega di indicare al momento dell'ordine la posizione della guida scanalata a T e di tenere conto dello spessore minimo necessario per il piano in granito. Su richiesta scanalature a T incrociate e poste sul lato frontale.

Descrizione tecnica

Spessore minimo del piano in granito	160 mm
Per lunghezze dei piani	1200 mm
Tipo di prodotto	Guide

