

**Livella per angoli Winkeltronic, risoluzione 0,1 gradi, Lunghezza: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	467540 400
GTIN	4016054102320
Classe articolo	46R

Descrizione**Esecuzione:**

Livella per angoli con visualizzazione precisa dell'angolo di apertura del becco di misura mobile. Con livella integrata per controlli di planarità e verticalità. Tasto HOLD per bloccare i valori di misura. L'azzeramento del display è possibile in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Incluse 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, astuccio.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,1 grado
Lunghezza	400 mm
Intervallo di misurazione	0 - 200 grado
Numero di batterie contenute	4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Limite di errore	0,2 grado
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Taratura	H2
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Livella a bolla

Servizi

Rapporto di taratura Livella a bolla / a squadra elettronica Accuratezza 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
---	------------