

Garant**Telaio portante armadietto, per misura inserto lunghezza × larghezza:
630X630mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	431050 630X630
GTIN	4045197479723
Classe articolo	41C

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta costruzione saldata inclusi supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell'altezza.

Telaio portante armadietto, corpo in lamiera di acciaio, a seconda della grandezza con sportello a battente (incluso ripiano) e/o cassetti, incluso sistema di chiusura GARANT. Verniciatura corpo RAL9006 bianco alluminio, frontalini RAL 5011 blu acciaio.

Uso:

I piani di granito naturale n. art. 430190–430500 poggiano su piedini (supporti a sfera in acciaio).

- **Per piani fino a 630×630 mm. Per il montaggio su banchi da lavoro e simili utilizzare gli appoggi regolabili a vite n. art. 373500.**
- **I supporti in dotazione sono regolabili in altezza e consentono di allineare i piani (appoggio a 3 punti e 2 viti di fissaggio antiribaltamento).**

Collocamento:

Altezza porta (sinistra): 480 mm

Nota:

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4× n. art. 086004 Dim. 850.

Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Altezza struttura portante: 720 mm

Larghezza struttura portante: 550 mm

Prof. struttura portante: 560 mm

Altezza struttura portante incl. supporti: 780 mm

Portata distribuita su tutta la superficie: 500 kg

Peso: 51 kg

Descrizione tecnica

Peso	51 kg
Per misura inserto Lunghezza×Larghezza	630×630 mm
Portata distribuita su tutta la superficie	500 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza struttura portante	720 mm
Larghezza struttura portante	550 mm
Profondità struttura portante	560 mm
Numero di sportelli	1
Altezza massima di lavoro (bordo superiore del piano in granito)	900 mm
Altezza struttura portante incluso supporti	780 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	100 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	90 %
Compensazione altezza	25 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Struttura portante