




## Coppia di ganasce base, tenere, Per larghezza ganasce: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362520 125
GTIN	4250364400312
Classe articolo	34A

### Descrizione

#### Uso:

Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego. Su richiesta sono disponibili ganasce di compensazione per un serraggio multiplo di corpi tondi o per il serraggio di pezzi con superficie variabile.

#### Per:

**GARANT** NC n. art. 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** n. art. 362010.

**ALLMATIC** n. art. 362250 – 362300 nonché con ganaschia base n. art. 361500 – 361520 adatta per versione NC8. Ganaschia adattatrice n. art. 361600, 361620 adatta anche per tutte le versioni NC.

#### Nota:

Ordinare separatamente le viti di fissaggio n. art. 362621 M10×23.

### Descrizione tecnica

Per larghezza ganasce	125 mm
Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	HD-HOLEX

Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite