

**KARL DEUTSCH****Strumento di misurazione per spessore pareti e velocità del suono (senza sonda), Modello: 1076B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Classe articolo	49G

**Descrizione****Esecuzione:**

Strumento a ultrasuoni per spessori pareti pratico e di piccole dim. con identificazione automatica delle sonde. **Materiali misurabili: tutti i materiali non fonoassorbenti, come acciaio, ferro, metalli non ferrosi, materie plastiche, vetro, ceramica, ecc.** Misura di spessori di pareti nonché velocità del suono in un solo apparecchio.

- **Guida utente pratica con chiaro testo (multilingue).**
- **Modalità di visualizzazione variabili per l'adattamento ottimale all'attività di misurazione: standard – valore differenziale – valore minimo**

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusi valigetta di trasporto, elemento di accoppiamento (100 ml), 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3 e certificato di collaudo.

**Accessori speciali:**

Testine di misurazione con campo di misura fino a 400 mm su richiesta.

**Nota:**

Su richiesta, varianti con memoria dati, uscita dati e software di statistica o per la misurazione dello spessore parete su materiali rivestiti.

## Descrizione tecnica

Visualizzazione stato batterie	ottico e acustico
Larghezza	81 mm
Intervallo di misurazione velocità del suono	100 - 19999 m/s
Lunghezza	131 mm
Altezza	32 mm
Intervallo di misurazione spessore parete	Vedi sonda n. art. 496954
Peso con batterie senza protezione custodia	175 g
Risoluzione	0,01 mm
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Grado di protezione IP	IP 54
Risoluzione	mm / pollici
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Strumento di misura per spessore pareti

## Accessori

Set di pellicole protettive 10 pezzi Modello PB4	496957 PB4
Sonda Modello PB10	496954 PB10
Sonda Modello PB4	496954 PB4
Bussola di presa per sonda PB Modello PB10	496956 PB10
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Bussola di presa per sonda PB Modello PB4	496956 PB4
Elemento di accoppiamento Contenuto 500 ml	496958 500

