



Coppia di ganasce con superficie di appoggio ribassata, Per larghezza ganasce: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362560 125
GTIN	4250364400473
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego. Su richiesta sono disponibili ganasce di compensazione per un serraggio multiplo di corpi tondi o per il serraggio di pezzi con superficie variabile.

Per:

GARANT NC n. art. 360510; 360465; 361290.

HOLEX n. art. 362010.

ALLMATIC n. art. 362250 – 362300 nonché con ganaschia base n. art. 361500 – 361520 adatta per versione NC8. Ganaschia adattatrice n. art. 361600, 361620 adatta anche per tutte le versioni NC.

Nota:

Ordinare separatamente le viti di fissaggio n. art. 362621 M10×23.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	HD-HOLEX
Per codice a colori	TC

Per codice a colori	LC
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per larghezza ganasce	125 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite