

Garant

Morsa a 5 assi Xpent, Modello: 0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361100 0
GTIN	4045197848925
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:

- **Ottima accessibilità e perfettamente simmetriche.**
- **Sistema di serraggio modulare flessibile.**
- **Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.**
- **Forza di serraggio fino a 40 kN con coppia di 90 Nm.**
- **Possibilità di posizionamento personalizzato di entrambi i moduli di serraggio sulla guida base.**
- **Campo di serraggio e range di regolazione variabili.**
- **Precisione di ripetibilità <0,01 mm.**
- **Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.**

Uso:

Perfette per la vera e propria lavorazione su 5 lati.

Con ganasce diverse sia per il serraggio tradizionale con superfici lisce sia per il serraggio di pezzi grezzi.

Fornitura:

Guida base, mandrino, prolunga per mandrino, manovella / chiave maschio esagonale (per modello 1S), modulo di serraggio fisso, modulo di serraggio mobile.

Accessori speciali:

Moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110, ganasce intermedia n. art. 361111, guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119, prolunghe per mandrino n. art. 361120, staffe di fissaggio n. art. 361165, chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola n. art. 643329, fermapezzo n. art. 360094, ganasce riportate n. art. 361123 – 361138.

Nota:

Ganasce riportate adatte n. art. 361123 – 361137 e inserti di serraggio n. art. 361140 – 361151 non compresi nella fornitura. Per la situazione di serraggio S4 è necessaria un'ulteriore prolunga per mandrino n. art. 361120. Per una perfetta lubrificazione dell'utensile, si consiglia il grasso multiuso n. art. 083592 PLUS.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio S2	84 - 168 mm
Larghezza B	100 mm
Larghezza scanalatura n H7	20 mm
Campo di serraggio S3	159 - 243 mm
Campo di serraggio S1	6 - 88 mm
C ₁	85 mm
Campo di serraggio S4	239 - 301 mm
Peso	19 kg
Altezza h	40 mm
Altezza corpo base c	125 mm
Lunghezza L	362 mm
Forza di serraggio fino a max.	32 kN
Coppia massima	65 Nm
Dimensione apertura	5 mm
Dimensione apertura	8 mm
Codice a colori per accessori adatti	Xpent0
Serie	Xpent
Prolunga grande per mandrino	80
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Inserto di presa Modello 5	361160 5
----------------------------	----------

Scheda tecnica

Insero di serraggio Dual con Gripp 5/5 Per modello 80	361141 80
Ganascia modulare arretratarigida Per modello 100	361126 100
Insero di serraggio Dual con Gripp 3/3 Per modello 80	361140 80
Insero di presa Modello 2	361160 2
Staffa di serraggio per guida base Modello CS0	361165 CS0
Prolunga per mandrino Modello 80 mm	361120 80
Insero di serraggio Dual con Gripp 3/3 Per modello 100	361140 100
Insero di serraggio Dual con Gripp 3/5 Per modello 63	361142 63
Insero di serraggio Dual con Gripp 3/5 Per modello 100	361142 100
Insero combinato Gripp / liscio 3/3 Per modello 80	361145 80
Guida base Modello 520	361115 520
Insero di serraggio liscio 3/5con rivestimento Per modello 100	361144 100
Insero di serraggio lavorabile 12/20 Per modello 63	361146 63
Prolunga per mandrino Modello 160 mm	361120 160
Ganascia Gripprigida Per modello 100	361128 100
Ganascia riportata standard Per modello 63C	361124 63C
Insero di presa Modello 4	361160 4
Insero di serraggio tenero 20/20 Per modello 100	361147 100
Manovella Modello 8	361167 8
Modulo di serraggio fisso Per modello 0	361105 0
Ganascia riportata standard Per modello 100	361124 100
Modulo di serraggio mobile Per modello 0	361110 0
Insero di serraggio con prisma Per modello 100	361148 100
Insero di serraggio con prisma Per modello 63	361148 63
Insero di serraggio liscio per inserto di serraggio con prisma Per modello 100	361149 100
Insero di serraggio liscio 3/5con rivestimento Per modello 63	361144 63
Insero di presa Modello 6	361160 6

Scheda tecnica

Inserto di serraggio liscio per inserto di serraggio con prisma Per modello 80	361149 80
Inserto di serraggio liscio 3/5 Per modello 80	361143 80
Inserto di serraggio Dual con Gripp 5/5 Per modello 100	361141 100
Inserto di serraggio liscio 3/5con rivestimento Per modello 80	361144 80
Mandrino Modello TR14	361119 TR14
Ganascia tenera Per modello 100	361130 100
Ganascia modulareoscillante Per modello 100	361127 100
Ganascia per parallele di appoggio Per modello 100	361131 100
Inserto di serraggio tenero 20/20 Per modello 63	361147 63
Inserto di serraggio liscio 3/5 Per modello 63	361143 63
Inserto di serraggio tenero 20/20 Per modello 80	361147 80
Piastra di adattamento Per modello 360	361170 360
Inserto di serraggio liscio per inserto di serraggio con prisma Per modello 63	361149 63
Inserto di serraggio Dual con Gripp 5/5 Per modello 63	361141 63
Ganascia riportata standard Per modello 80C	361124 80C
Inserto combinato Gripp / liscio 3/3 Per modello 63	361145 63
Guida base Modello 360H	361115 360H
Inserto di serraggio con prisma Per modello 80	361148 80
Ganascia tenera Per modello 63	361130 63
Inserto combinato Gripp / liscio 3/3 Per modello 100	361145 100
Ganascia Gripposcillante Per modello 100	361129 100
Inserto di serraggio lavorabile 12/20 Per modello 80	361146 80
Inserto di serraggio lavorabile 12/20 Per modello 100	361146 100
Inserto di presa Modello 3	361160 3
Inserto di serraggio liscio 3/5 Per modello 100	361143 100
Guida base Modello 360	361115 360
Inserto di presa Modello 1	361160 1

Scheda tecnica

Piastra di adattamento Per modello 440	361170 440
Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/5 Per modello 80	361142 80
Guida base Modello 440	361115 440
Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/3 Per modello 63	361140 63