

Garant**Ganascia riportata standard, Per modello: 80C****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361124 80C
GTIN	4045197849038
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento, temprata e rettificata. Esecuzione Comfort, variante a larghezza ridotta.

Uso:

Per l'alloggiamento delle ganasce n. art. 361140 – 361149.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Xpent0
Lunghezza l_1	12 mm
Altezza h_1	20 mm
Altezza ganasce h	40 mm
Larghezza ganasce b	80 mm
Lunghezza ganasce l	60 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

