

**Garant****Ganascia riportata standard, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361124 100
GTIN	4045197849045
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento, temprata e rettificata.

**Uso:**

Per l'alloggiamento delle ganasce n. art. 361140 – 361149.

**Per:**

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	40 mm
Per codice a colori	Xpent0
Lunghezza l <sub>1</sub>	12 mm
Altezza h <sub>1</sub>	20 mm
Lunghezza ganasce l	60 mm
Larghezza ganasce b	100 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

